



# BOLETIM TÉCNICO

## HXe 101FF REVELADOR DE CHAPAS POSITIVAS EXTRA FORTE

### FINALIDADE

- Revelador de chapas de alumínio positivas extra forte. Pode ser utilizado no processo automático e manual.

### PROPRIEDADES

- Atende todas as chapas analógicas.
- Excelente rendimento.
- Disparado o melhor custo benefício.

### MODO DE USAR

- Normalmente utilizar o produto puro.
- A velocidade da processadora deve ser ajustada conforme a chapa.
- A temperatura ideal de revelação é aproximadamente 26 °C.
- Após a revelação, as áreas de contra grafismo devem estar isentas de partículas de camada.
- Caso deseje diluir o produto utilizar apenas água e observar a revelação. Normalmente no processo manual é recomendada a diluição a 30% (pequenos ajustes podem ser necessários).

### CUIDADOS

- Evitar o contato direto com os olhos, pele e as roupas (utilizar E.P.I.s adequados);
- Não utilizar antes de ler atentamente as informações do rótulo e FISPQ.

### ARMAZENAGEM

- Conservar a embalagem fechada em ambiente seco e fresco.

### APRESENTAÇÕES

- 20 e 50L.

*Para maiores informações consulte nosso Departamento Técnico*